TOPJOB® S Push-in CAGE CLAMP®

Domotica kableerkit met drukknop
Kit de cablage domotique avec bouton poussoir

- Direct insteekbaar voor één-aderige geleiders en geleiders met adereindhuls (tijdswinst bij aansluiten)
- *Enfichage direct pour conducteurs rigides et tous conducteurs avec embouts (gain de temps au raccordement)*



- Eindeloze bruggen
- Markering via WMB schildjes of WMB inline strip
- Prijsgunstig

- *Pontage sans fin*
- *Marquage via étiquettes WMB ou bandes WMB inline*
- *Prix avantageux*

- Met drukknop bediening
- Duidelijke en overzichtelijke bekabeling
- N, L, PE op 1 klem
- Tot 60 % plaatsbesparing
- Geschikt voor modulaire kast

- *Avec bouton poussoir*
- *Câblage clair et simple*
- *N, L, PE sur 1 borne*
- *Un gain de place jusqu'à 60 %*
- *Apt pour une armoire modulaire*

Via uw WAGO groothandel
Via votre grossiste WAGO
www.wago.com

REF. 821-159

Inhoud / *Contenu*:

30 x 2203-7646	klem / *borne L/N/PE*
12 x 2203-7692	*afsluitplaat / plaque d'extrémité*
6 x 249-116	eindstop / *butée d'arrêt*
36 x 2002-400	eindeloze brug / *pontage sans fin*
1 x 793-5501	blanco markering / *marquage vierge*
1 x 793-5566	*markering 1-50 / marquage 1-50*

WAGO TOPJOB® S

Ook in VPE's verkrijgbaar / Également disponible en unité d'emballage (UE) :

TOPJOB® S	2203	REF.	VPE./U.E.
10 - 12 mm	0,25 - 2,5 (4) mm² 400 V / 6 kV / 3, 32 A, 5,2 mm		
	L/L	2203-7642	50
	N/L	2203-7649	50
	N/L/PE	2203-7646	50
	L/L/PE	2203-7645	50
	Afsluitplaat / Plaque d'extrémité	2203-7692	25

Brug / Pontage			
	2	2002-402	25
	3	2002-403	25
	...	...	...
	10	2002-410	25
	2	2002-472	25
	3	2002-473	25
	...	...	...
	12	2002-482	25
	1-3	2002-433	25
	1-4	2002-434	25
	...	...	...
	1-10	2002-440	25
	Eindeloze brug / Pontage sans fin	2002-400	25

TOPJOB® S	2205	REF.	VPE./U.E.
11 - 13 mm	0,5 - 4 (6) mm² 400 V / 6 kV / 3, 36 A, 6,2 mm		
	L/L	2205-7642	50
	N/L	2205-7649	50
	N/L/PE	2205-7646	50
	L/L/PE	2205-7645	50
	Afsluitplaat / Plaque d'extrémité	2205-7692	25

Brug / Pontage			
	2	2004-402	25
	3	2004-403	25
	...	...	...
	10	2004-410	25
	1-3	2004-433	25
	1-4	2004-434	25
	...	...	...
	1-10	2004-440	25

Markering / *Marquage*

WMB 5 - 5,2 mm 10 x 10 schildjes / kaart *10 bandes de 10 étiquettes par carte*			WMB inline Op spoel: 1500 st. *En rouleau: 1500 pcs.* Wit / *Blanc*	2009-115	1
	Onbedrukt / *Vierge*	793-5501	5		Markeerstrook (centrale markering) / *Bandes de marquage (marquage central)* Onbedrukt breedte 11 mm *Largeur vierge 11 mm*	2009-110	50 m
	1 - 10 (10 x)	793-5502	5				
	11 - 20 (10 x)	793-5503	5				
	21 - 30 (10 x)	793-5504	5		Smart Printer Voor WMB inline en markeerstrook / *Pour WMB inline et bandes de marquage*	258-5000	1
	...	793-55...	5				
	91 - 100 (10 x)	793-5573	5				
	L1, L2, L3, N, PE	793-5472	5				

Voor andere nummering zie cat. TOPJOB® S / *Pour d'autre type de marquage voir cat. TOPJOB® S*

Via uw WAGO groothandel
Via votre grossiste WAGO
www.wago.com

WAGO is a registered trademark of WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.
"Copyright – WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – all rights reserved. The content and structure of the WAGO websites, catalogs, videos, and other WAGO media are subject to copyright. Distribution or modification to the contents of these pages and videos is prohibited. Furthermore, the content may neither be copied nor made available to third parties for commercial purposes. Also subject to copyright are the images and videos that were made available to WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG by third parties."

IC-WS-FL-BE-FK-180109_006 – Starterkit TOBJOB S 1.1 FLBE – 01/2018-00 – Printed in Germany - Subject to design changes