WAGO INSTALLATIEKLEMMEN

WAGO Lasklemmen

WAGO 243:
MICRO-Lasklemmen

Ø 0,6 … 0,8 mm
100 V / 1,5 kV / 2 6 A
Omgevingstemperatuur: max. 60 °C

243-204

- 243-804
- 243-304
- 243-504

243-211

243-208

- 243-808
- 243-308
- 243-508

243-212

243-112
voor 4 klemmen

243-113
voor 6 klemmen

WAGO 2273:
COMPACT-lasklemmen

0,5 … 2,5 mm²
450 V / 4 kV / 2 24 A
Omgevingstemperatuur: max. 60 °C

2273-202

2273-203

2273-204

2273-500
Montage adapter,

2273-205

2273-208

WAGO 773:
Lasklemmen tot 4 mm²

1,5 … 4 mm²
400 V / 4 kV / 2 32 A
Omgevingstemperatuur: max. 60 °C

773-602

773-604

773-606

773-332
Montageadapter voor maximaal 4 lasklemmen

WAGO 773:
Speciale lasklemmen

773-173

2,5 … 6 mm²
400 V / 4 kV / 2 41 A
Omgevingstemperatuur:
max. 60 °C

773-108

0,75 … 2,5 mm²
400 V / 4 kV / 2 24 A
Omgevingstemperatuur:
max. 60 °C

773-332

Montageadapter,
voor max. 2 SPECIAAL lasklemmen

Serie 2773 Doorvoerconnector
voor massieve geleiders

0,75 … 4 mm², 4 mm², massief
1,5 … 4 mm², meeraderig
450 V

2773-2401

WAGO verbindingsklemmenserie 221

221 - 4mm²

0,14 … 4 mm² f
450 V / 4 kV / 2 32 A
Omgevingstemperatuur:
max. 85 °C (T85)

221-412 221-413 221-415

221- 6mm²

0,5 … 6 mm²
450 V / 4 kV / 2 41 A
Omgevingstemperatu-
ur:
max. 85 °C (T85)

221-612 221-613 221-615

221 – 4mm² Green Range

0,14 … 4 mm² f
450 V / 4 kV / 2 32 A
Omgevingstemperatuur:
max. 85 °C (T85)


221-422 221-423 221-425

221 – 4mm² voor Ex toepassingen

0,14 … 4 mm² f
0,2 … 4mm² r, s
450 V / 4 kV / 2 20 A
Omgevingstemperatuur:
max. 105 °C (T105)

221-482 221-483 221-485

221 – 6mm² Ex toepassingen

0,5 … 6 mm²
450 V / 4 kV / 2 30 A
Omgevingstemperatuur:
max. 105 °C (T105)

221-682 221-683 221-685

221 – 4mm² 10 voudig

0,14 … 4 mm² f
450 V / 4 kV / 2 32 A
Omgevingstemperatuur:
max. 85 °C

221-420

Bevestigingsadapter
voor 10-draads klemmen
serie 221 - 4 mm²
Voor draagrail TS35

221-549-1002-000

Bevestigingsadapter
voor 10-draads klemmen
serie 221 - 4 mm²
Aanrijgbaar

221-509-002-000

Doorvoerverbindingsklem met hendel

1-polig, 4 mm²
450 V/32 A, 0,2 … 4mm² s,f;
0,2 … 2,5mm² r
600V/20 A, 20/18 … 14 AWG

221-2411

WAGO Gelbox

Voor 4mm² klemmen

207-1331 207-1332 207-1333

Voor 6mm² klemmen

207-1431 207-1432 207-1433

Voor doorgaande
verbinding 4mm²
grootte 1


207-1372

Voor doorgaande
verbinding 4mm²
grootte 2


207-1373

Nominale piekspanning: 2,5 kV - Isolatieweerstand: 5 MΩ - Omgevingstemperatuur: max. 85 °C - Beschermingsklasse: IPx8

Bruggen

Met vergrendeling:
221-941, zwart
221-941/000-006, zwart
Voor 221, 4 mm² en 6 mm²

Zonder vergrendeling:
221-942, zwart
221-942/000-006, blauw
Voor 221, 4 mm² en 6 mm²

Bevestigingsadapter serie 221

- 221-500
- 221-500/000-006
- 221-500/000-053

2-, 3- en 5-voudige klemmen
4mm²-variant

- 221-510
- 221-510/000-006
- 221-510/000-053

2-, 3- en 5-voudige klemmen
6mm²-variant

voor Ex toepassingen

- 221-501

2-, 3- en 5-voudige klemmen
4mm²-variant

- 221--511

2-, 3- en 5-voudige klemmen
6mm²-variant

222-505
Trekontlastingsplaat,
voor montage aan 221-500

Bevestigingsadapter doorvoerverbindingsklemmen serie 221


221-2523: 3-voudig

221-2521 … 221-2525
(1- … 5-voudig)

221-2503: 3-voudig,
met trekontlasting

221-2501 … 221-2505
(1- … 5-voudig)

WAGO lasdoos serie 221 voor max. 60 klempunten

207-4301