

# Sensor-/Aktorleitung; einseitig konfektioniert





## M8-Buchse



3-polig

Pin 1 ... 4: 0,34 mm<sup>2</sup>  
 1 braun (+)  
 3 blau (-)  
 4 schwarz (S)



## M12-Buchse



3-polig





4-polig



5-polig

Pin 1 ... 5: 0,34 mm<sup>2</sup>  
 1 braun (+)  
 2 weiß (Ö)  
 3 blau (-)  
 4 schwarz (S)  
 5 grau



Betriebsspannung	AC/DC 60 V
Betriebsstrom	max. 4 A
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Schleppkettentauglichkeit	≥ 2 Mio. Biegezyklen
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +90 °C
Schutzart	IP67
Leitungsdurchmesser	4,1 mm ±0,2

### Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse axial

Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1,5 m	756-5101/030-015	10
3-polig	5 m	756-5101/030-050	10
3-polig	10 m	756-5101/030-100	10

### Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse gewinkelt

Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1,5 m	756-5102/030-015	10
3-polig	5 m	756-5102/030-050	10
3-polig	10 m	756-5102/030-100	10

Betriebsspannung	AC/DC 250 V
Betriebsstrom	max. 4 A
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV (3-, 4-polig); 1,5 kV (5-polig)
Schleppkettentauglichkeit	≥ 2 Mio. Biegezyklen
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +90 °C
Schutzart	IP67
Leitungsdurchmesser	4,3 mm ±0,2 (3-polig); 4,7 mm ±0,2 (4-polig); 5,0 mm ±0,2 (5-polig); 6,5 mm ±0,2 (5-polig; geschirmt)

### Sensor-/Aktorleitung; M12-Buchse axial

Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1,5 m	756-5301/030-015	10
3-polig	5 m	756-5301/030-050	10
3-polig	10 m	756-5301/030-100	10
4-polig	1,5 m	756-5301/040-015	10
4-polig	5 m	756-5301/040-050	10
4-polig	10 m	756-5301/040-100	10
5-polig	1,5 m	756-5301/050-015	10
5-polig	5 m	756-5301/050-050	10
5-polig	10 m	756-5301/050-100	10
5-polig; geschirmt	1,5 m	756-5301/060-015	10
5-polig; geschirmt	5 m	756-5301/060-050	10
5-polig; geschirmt	10 m	756-5301/060-100	10

### Sensor-/Aktorleitung; M12-Buchse gewinkelt

Polzahl	Leitungslänge	Bestellnr.	VPE
3-polig	1,5 m	756-5302/030-015	10
3-polig	5 m	756-5302/030-050	10
3-polig	10 m	756-5302/030-100	10
4-polig	1,5 m	756-5302/040-015	10
4-polig	5 m	756-5302/040-050	10
4-polig	10 m	756-5302/040-100	10
5-polig	1,5 m	756-5302/050-015	10
5-polig	5 m	756-5302/050-050	10
5-polig	10 m	756-5302/050-100	10
5-polig; geschirmt	1,5 m	756-5302/060-015	10
5-polig; geschirmt	5 m	756-5302/060-050	10
5-polig; geschirmt	10 m	756-5302/060-100	10