

# Antennen



**Klebeantenne; mit 2,5m-Anschlussleitung und SMA-Axialstecker; GSM/UMTS/LTE/Bluetooth®/WLAN; 699-960, 1710-2690 MHz**

Bestellnr. 758-961

Technische Daten	
Frequenzband	699 ... 960 MHz 1710 ... 2690 MHz
Abmessungen B x H	117 x 12 mm
Kabellänge	2,5 m
Kabeltyp	RG174
Gewinn	2,15 dBi
VSWR	< 1,5
Verbinder	SMA-Axialstecker



**Diebstahlsichere Antenne; mit 1m-Anschlussleitung und SMA-Axialstecker; GSM/UMTS/BT/WLAN; 850/900/1800/1900/2100/2400 MHz**

Bestellnr. 758-962

Technische Daten	
Frequenzband	850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz
Abmessungen B x H	29 x 52 mm
Kabellänge	1 m
Kabeltyp	RG174
Gewinn	2 dBi
VSWR	< 2
Verbinder	SMA-Axialstecker



**Stabantenne; mit 1m-Anschlussleitung und SMA-Axialstecker; GSM UMTS; 850/900/1800/1900/2100 MHz**

Bestellnr. 758-963

Technische Daten	
Frequenzband	850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz
Abmessungen Höhe	298 mm
Kabellänge	1 m
Kabeltyp	RG58
Gewinn	2,2 dBi
VSWR	< 1,6
Verbinder	SMA-Axialstecker



**Magnetfußantenne; mit 2,5m-Anschlussleitung und SMA-Axialstecker; GSM UMTS; 850/900/1800/1900/2100 MHz**

Bestellnr. 758-965

Technische Daten	
Frequenzband	850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz
Abmessungen Höhe	88 mm
Kabellänge	2,5 m
Kabeltyp	RG174
Gewinn	2,2 dBi
VSWR	< 2
Verbinder	SMA-Axialstecker



**Diebstahlsichere Kombiantenne; mit 2,5m-Anschlussleitung und SMA-Axialstecker; GSM UMTS; 850/900/1800/1900/2100 MHz**

Bestellnr. 758-966

Technische Daten	
Frequenzband	850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz
Abmessungen B x H	29 x 52 mm
Kabellänge	2,5 m
Kabeltyp	RG174
Gewinn	2 dBi
VSWR	< 2
Verbinder	SMA-Axialstecker