


3 pôles, avec connexion câble moulé



- Modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec 4, 6, 8 et 10 raccords M8
- 3 pôles (1 signal par connexion)
- Longueurs de câble : 5 et 10 m (extrémité de câble libre 100 mm, dénudée), module répartiteur pour capteurs/actionneurs 4 pôles avec longueur de câble 2 m (extrémité de câble libre 200 mm, dénudée)
- Indication d'état d'alimentation du module par LED verte
- Indication d'état des capteurs/actionneurs par LED jaune
- Etiquettes de marquage incluses
(remarque : il est également possible d'utiliser des étiquettes de marquage WMB)
- Capots de protection M8 (2 pièces) inclus

Description	N° de produit	Unité d'emb.
Module répartiteur pour capteurs/actionneurs avec		
4 raccords M8, 3 pôles, câble 2 m	757-443/000-002	1
4 raccords M8, 3 pôles, câble 5 m	757-443/000-005	1
4 raccords M8, 3 pôles, câble 10 m	757-443/000-010	1
6 raccords M8, 3 pôles, câble 5 m	757-463/000-005	1
6 raccords M8, 3 pôles, câble 10 m	757-463/000-010	1
8 raccords M8, 3 pôles, câble 5 m	757-483/000-005	1
8 raccords M8, 3 pôles, câble 10 m	757-483/000-010	1
10 raccords M8, 3 pôles, câble 5 m	757-403/000-005	1
10 raccords M8, 3 pôles, câble 10 m	757-403/000-010	1
Accessoires		
Bandes de marquage, stylo feutre-graveur, pièce intermédiaire et capots de protection	voir page 490	
Câbles et connecteurs avec indice de protection IP67	voir pages 494 ... 507	
Approbations		
UL 508	E 175199, UL 508, Class 2 Equipment Les sous-groupes sont prévus pour un bloc d'alimentation de la catégorie Class 2 selon la norme UL 1310 ou pour des transformateurs de la catégorie Class 2 selon la norme UL 1585	

[illegible]

