Stromzähler

Hersteller/ Typenbezeichnung	Typennummer	Funktionsumfang Lastmanagement		
		Modbus TCP Schnittstelle	Modbus RTU Schnittstelle	properitäre Schnittstelle
ABB				
B23	312-100; 212-100; 112-100; 112-200; 212-200; 312-300; 112-300; 212-300; 312-600; 212-600; 112-50E; 312-500; 112-500		✓	
B24	212-200; 112-100; 212-100; 352-100; 112-300; 212-300; 312-300; 352-200; 112-200; 212-600; 352-600; 352-400; 352-300		✓	
ABL				
Energy Meter	100000193	✓		
Bauer				
BSM			(✓)	
Berg				
UBN 309			(✓)	

Legende: ✓ WAGO certified
(✓) Unterstützt nicht den vollen Lastmanagement Funktionsumfang

Irrtümer vorbehalten

22.10.2024

Stromzähler		***Funktionsumfang Lastmanagement***		
Hersteller/ Typenbezeichnung	*Typennummer*	*Modbus TCP Schnittstelle*	*Modbus RTU Schnittstelle*	*properitäre Schnittstelle*
CARLO GAVAZZI				
EM210	*AV53XOSX; AV63XOSX; MV53XOSX; MV63XOSX*		(✓)	
EM210 MID	*AV53HOSPFAD; AV53HOSPFAP; AV63HOSPFAD; AV63HOSPFAP*		(✓)	
Eastron				
SDM 630			(✓)	
SDM 630MCT			(✓)	
SDM72D-M V1			(✓)	
SDM72DM-V2			(✓)	
Elgris				
Smart Meter		(✓)		
EMU				
Professional II 3/100 Modbus	*P20A000MO*		(✓)	
Professional II 3/100 TCP/IP	*P20A000T*	(✓)		
Professional II 3/100 TCP/IP LP	*P20A030T*	✓		
Professional II 3/5 Modbus	*P21A000MO*		(✓)	
Professional II 3/5 TCP/IP	*P21A000T*	(✓)		
Professional II 3/5 TCP/IP LP	*P21A030T*	(✓)		
Garo				
GNM1D-RS485			✓	

Legende: ✓ WAGO certified
(✓) Unterstützt nicht den vollen Lastmanagement Funktionsumfang

Irrtümer vorbehalten

22.10.2024

Stromzähler		***Funktionsumfang Lastmanagement***		
Hersteller/ Typenbezeichnung	*Typennummer*	*Modbus TCP Schnittstelle*	*Modbus RTU Schnittstelle*	*properitäre Schnittstelle*
Gossen Metrawatt				
EM2x8x (FW: 05.05.2022)		(✓)	✓	
Hager				
ECA300C			✓	
ECA310D			(✓)	
ECA380D			(✓)	
IAMMETER				
WIFI Energy Meter	*WEM3080T*		(✓)	
Janitza				
800-CT8-A Current Module	*800-CT8-A*	✓	✓	
B23	*B23 312-10J*		✓	
B24	*B24 312-10J*		✓	
UMG 509-Pro			(✓)	
UMG 604-Pro			✓	
UMG 605-Pro			✓	
UMG 801	*UMG801*	✓	✓	
UMG 96-PA-MID+ (FW: 3.41)			(✓)	
UMG 96RM			(✓)	
UMG 96RM-CBM			(✓)	
UMG 96RM-E		(✓)	(✓)	
UMG 96RM-EL		(✓)		
UMG 96RM-P			(✓)	
UMG 96RM-PN		(✓)	(✓)	

Legende: ✓ WAGO certified
(✓) Unterstützt nicht den vollen Lastmanagement Funktionsumfang

Irrtümer vorbehalten

22.10.2024

Stromzähler		***Funktionsumfang Lastmanagement***		
Hersteller/ Typenbezeichnung	*Typennummer*	*Modbus TCP Schnittstelle*	*Modbus RTU Schnittstelle*	*properitäre Schnittstelle*
K´Electric				
KE-P80 Modbus	*195833*		(✓)	
KDK Dornscheidt GmbH				
420506PRO20-U 2PU CT			✓	
420565PRO20-U 4PU			✓	
PRO380-Modbus	*420506PRO-Modbus*		✓	
KLEFR				
693-4x			(✓)	
Lovato				
DME D330			(✓)	
NZR				
EcoCount S	*33320518; 33320505*		(✓)	
EcoCount SL	*33420518; 33420505*		(✓)	
EcoCount SL	*43420518; 43420505*		✓	
WBZ+	*TA*	(✓)	(✓)	
Orno				
OR-WE-516			(✓)	
OR-WE-517			(✓)	

Legende: ✓ WAGO certified
(✓) Unterstützt nicht den vollen Lastmanagement Funktionsumfang

Irrtümer vorbehalten

22.10.2024

Stromzähler		***Funktionsumfang Lastmanagement***		
Hersteller/ Typenbezeichnung	*Typennummer*	*Modbus TCP Schnittstelle*	*Modbus RTU Schnittstelle*	*properitäre Schnittstelle*
Phoenix Contact				
EEM-AM157-70			(✓)	
EEM-DM357			(✓)	
EEM-DM357-70			(✓)	
EEM-EM355			(✓)	
EEM-EM357			(✓)	
EEM-EM375		(✓)		
EEM-EM377		(✓)		
Pilot				
SPM9513			(✓)	
PQ Plus				
CMD 68-MID- Drehstromzähler-Energiezähler (FW: 2.19)	*68-52; 68-102*		(✓)	
CMD 68-xx(x)V2 MID- Netzwerkzähler		(✓)		
CMD EEG-CLP-Lastprofilzähler		(✓)		
UMD 701		(✓)	(✓)	
UMD 704		(✓)	(✓)	
UMD 705		✓	✓	
Schneider				
IEM 3255	*A9MEM3255*		(✓)	
Shelly				
3EM (FW: 20230510-083155/v1.13.1-gda6f9f2)				(✓)
Pro 3EM 120A				

Legende: ✓ WAGO certified
(✓) Unterstützt nicht den vollen Lastmanagement Funktionsumfang

Irrtümer vorbehalten

22.10.2024

Stromzähler		***Funktionsumfang Lastmanagement***		
Hersteller/ Typenbezeichnung	*Typennummer*	*Modbus TCP Schnittstelle*	*Modbus RTU Schnittstelle*	*properitäre Schnittstelle*
Siemens				
Pac 2200	*7KM2200-2EA30-1JA1*	✓		
Pac 2200	*7KM2200-2EA40-1JA1*	✓		
Pac 2200	*7KM2200-2EA30-1DA1*		✓	
Pac 32x0		(✓)	(✓)	
Pac 42x0		(✓)	(✓)	
SMA Solar Technology AG				
Sunny Home Manager 2.0				✓
Smart Me				
Telstar		✓		
Telstar CT		✓		
Socomec				
Countis E27		✓		
Countis E28		✓		
Countis E43			✓	
Countis E44			(✓)	
Countis E47		✓		
Countis E48		✓		
DIRIS A-20			✓	
TIP				
Sinus 5//1 (MID)	*0185; 0186*		(✓)	
Sinus 85 (MID)	*0180; 0181*		(✓)	

Legende: ✓ WAGO certified
(✓) Unterstützt nicht den vollen Lastmanagement Funktionsumfang

Irrtümer vorbehalten

22.10.2024

Stromzähler		***Funktionsumfang Lastmanagement***		
Hersteller/ Typenbezeichnung	*Typennummer*	*Modbus TCP Schnittstelle*	*Modbus RTU Schnittstelle*	*properitäre Schnittstelle*
TQ				
Energy Manager EM420		✓		✓
Wago				
2875-570/024-000			(✓)	
2875-570/024-001			(✓)	
2875-570/024-005			(✓)	
879-3000			(✓)	
879-3020			(✓)	
879-3040			(✓)	
Weidmüller				
D370-CBM			✓	
EM-120-RTU-2P			✓	
Energy Analyser D550		✓	✓	
Wöhner GmbH				
37020		(✓)	✓	
YTL				
DEM4A	*DEM4A00B - MID*		(✓)	
DTS353F-2			(✓)	
Ziehl				
EFR4000IP		(✓)		
EFR4001IP		(✓)		
ZZ4				
DE513020			(✓)	

Legende: ✓ WAGO certified
(✓) Unterstützt nicht den vollen Lastmanagement Funktionsumfang

Irrtümer vorbehalten

22.10.2024