



Konfektionierbare geschirmte Steckverbinder; ETHERNET-, PROFINET-Zubehör



Anschließbare Leitung:
 \varnothing 6 ... 8 mm
 0,14 ... 0,5 mm²

M12-Stecker, axial und gewinkelt


	Bestellnr.	VPE
Konfektionierbare Steckverbinder; 5-polig; geschirmt; M12-Stecker axial; A-kodiert; Federtechnik	756-9207/060-000	1
Konfektionierbare Steckverbinder; 4-polig; geschirmt; M12-Stecker axial; D-kodiert; Federtechnik	756-9501/060-000	1
Konfektionierbare Steckverbinder; 5-polig; geschirmt; M12-Stecker gewinkelt; A-kodiert; Federtechnik	756-9211/060-000	1
Konfektionierbare Steckverbinder; 4-polig; geschirmt; M12-Stecker gewinkelt; D-kodiert; Federtechnik	756-9501/040-000	1



Anschließbare Leitung:
 \varnothing 6 ... 8 mm
 0,14 ... 0,5 mm²

M12-Buchse, axial und gewinkelt


	Bestellnr.	VPE
Konfektionierbare Steckverbinder; 5-polig; geschirmt; M12-Buchse axial; Federtechnik	756-9208/060-000	1
Konfektionierbare Steckverbinder; 5-polig; geschirmt; M12-Buchse gewinkelt; Federtechnik	756-9210/060-000	1



Anschließbare Leitung:
 \varnothing 6 ... 8 mm
 0,14 ... 0,75 mm²


M12-Buchse, axial und gewinkelt

	Bestellnr.	VPE
Konfektionierbare Steckverbinder; 8-polig; geschirmt; M12-Buchse axial; Schraubtechnik	756-9211/090-000	1
Konfektionierbare Steckverbinder; 8-polig; geschirmt; M12-Buchse gewinkelt; Schraubtechnik	756-9214/090-000	1



M12-Buchse, axial – RJ-45 Buchse

	Bestellnr.	VPE
Steckdose, 4-polig, M12-Buchse axial D-kodiert, RJ-45 Buchse gewinkelt	756-9503/040-000	1
Steckdose, 4-polig, M12-Buchse axial D-kodiert, RJ-45 Buchse axial	756-9504/040-000	1



M12-Wanddurchführung

	Bestellnr.	VPE
M12-Wanddurchführung; 4-polig; M12-Buchse axial; A-kodiert	756-9217/050-000	1
M12-Wanddurchführung; 5-polig; M12-Buchse axial; B-kodiert	756-9406/050-000	1