

Konfektionierbare Steckverbinder



3-polig

Anschließbare Leitung:
 \varnothing 4 ... 5 mm
 0,14 ... 0,34 mm²

M8-Stecker, axial und gewinkelt

	Bestellnr.	VPE
Konfektionierbare Steckverbinder; 3-polig; M8-Stecker axial; Eindringtechnik	756-9102/030-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 3-polig; M8-Stecker gewinkelt; Eindringtechnik	756-9105/030-000	5



3-polig

Anschließbare Leitung:
 \varnothing 4 ... 5 mm
 0,14 ... 0,34 mm²

M8-Buchse, axial und gewinkelt

	Bestellnr.	VPE
Konfektionierbare Steckverbinder; 3-polig; M8-Buchse axial; Eindringtechnik	756-9112/030-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 3-polig; M8-Buchse gewinkelt; Eindringtechnik	756-9115/030-000	5



4-polig

5-polig

Anschließbare Leitung
 \varnothing 4 ... 6 mm / 0,25 ... 0,75 mm² (Schraubtechnik)
 \varnothing 4 ... 6 mm / 0,14 ... 0,50 mm² (Federtechnik)

M12-Stecker, axial und gewinkelt

	Bestellnr.	VPE
Konfektionierbare Steckverbinder; 4-polig; M12-Stecker axial; Schraubtechnik	756-9201/040-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 4-polig; M12-Stecker gewinkelt; Schraubtechnik	756-9204/040-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 4-polig; M12-Stecker axial; Federtechnik	756-9202/040-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 4-polig; M12-Stecker gewinkelt; Federtechnik	756-9205/040-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 5-polig; M12-Stecker axial; Schraubtechnik	756-9201/050-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 5-polig; M12-Stecker gewinkelt; Schraubtechnik	756-9204/050-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 5-polig; M12-Stecker axial; Federtechnik	756-9202/050-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 5-polig; M12-Stecker gewinkelt; Federtechnik	756-9205/050-000	5



4-polig

5-polig

Anschließbare Leitung
 \varnothing 4 ... 6 mm / 0,25 ... 0,75 mm² (Schraubtechnik)
 \varnothing 4 ... 6 mm / 0,14 ... 0,50 mm² (Federtechnik)

M12-Buchse, axial und gewinkelt

	Bestellnr.	VPE
Konfektionierbare Steckverbinder; 4-polig; M12-Buchse axial; Schraubtechnik	756-9211/040-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 4-polig; M12-Buchse gewinkelt; Schraubtechnik	756-9214/040-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 4-polig; M12-Buchse axial; Federtechnik	756-9212/040-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 4-polig; M12-Buchse gewinkelt; Federtechnik	756-9215/040-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 5-polig; M12-Buchse axial; Federtechnik	756-9212/050-000	5
Konfektionierbare Steckverbinder; 5-polig; M12-Buchse gewinkelt; Federtechnik	756-9215/050-000	5