



仕様

定格電圧 : AC/DC 125V

定格電流 : 1A

CN1 : MIL34P XG4A-3431(オムロン製)

TB1, 2 : PCB端子台 739-3.5mmピッチ 印字付き

: 推奨工具 210-719,210-119SB等 (刃先2.5x0.4mm)

: 適用電線 0.08-1.5mm² / AWG28-14

: 電線ストリップ長 5-6mm/最大電線被覆外径 3.4mm以下

WAGO COMPANY OF JAPAN, LTD.

品名 PRODUCT	インターフェース モジュール	品番 ITEM NO.	IM-M739/3.5-34PC
---------------	-------------------	----------------	------------------

日付 DATE	2010.11.22	材質 MATERIAL	仕様書参照
------------	------------	----------------	-------

尺度 SCALE	1:1	単位 UNIT	mm	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION
-------------	-----	------------	----	-------------------------------

備考 REMARKS	承認 APPROVAL	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN
	田中	原田		久保田

日付 DATE	来歴 REVISION DESCRIPTION	承認 APPROVAL
------------	----------------------------	----------------

図面番号 DWG NO.	JP-041A-02-1
-----------------	--------------