



- Primär getaktete Stromversorgung mit PowerBoost und TopBoost
- Stand-by-Eingang zur Abschaltung des Ausgangs und Reduzierung des Energieverbrauchs auf ein Minimum
- DC-O.K.-Kontakt zur Überwachung des Ausgangs
- Parallelschaltbar, reihenschaltbar
- Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage
- Gekapselt, für den Schaltschrankbau
- Galvanisch getrennte Ausgangsspannung (SELV) gemäß EN 60950-1/UL 60950-1

Beschreibung	Bestellnr.	VPE
Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V / 5 A	787-822	1

Technische Daten	
Eingang:	
Eingangsnennspannung U_{eNenn}	AC 100 V ... 240 V
Eingangsspannungsbereich	AC 85 V ... 264 V; DC 120 V ... 350 V
Frequenz	50 Hz ... 60 Hz
Eingangsstrom I_e	0,97 A bei AC 240 V und DC 5 A
Ableitstrom	1 mA typ.
Einschaltstrom	< 15 A
Netzausfallüberbrückung	35 ms typ. bei AC 230 V
Ausgang:	
Ausgangsnennspannung U_{aNenn}	DC 24 V (SELV)
Ausgangsspannungsbereich	DC 22 V ... 29,5 V einstellbar
Ausgangsstrom I_o	5 A bei DC 24 V
PowerBoost	DC 10 A (für 4 s); DC 7,5 A (für weitere 4 s)
TopBoost	DC 21 A (für 25 ms)
Voreinstellung	DC 24 V
Regelabweichung	1 %
Restwelligkeit	< 70 mV (Spitze – Spitze)
Strombegrenzung	1,1 x I_o typ.
Verhalten bei Überlast	Konstantstrom
Betriebsanzeige	LED grün (DC O.K.), LED rot (Fehler)
Signalisierung	Relaiskontakt DC O.K. (Wechsler)
Wirkungsgrad/Verlustleistungen:	
Wirkungsgrad	87,8 % typ.
Verlustleistung P_v	0,5 W (Stand-by) / 5,0 W (Leerlauf) / 14,6 W (Nennlast)
Absicherung:	
Interne Sicherung	T 4 A / 250 V
Empfohlene Vorsicherung	Leitungsschutzschalter C10 bzw. B16; für DC Eingangsspannung ist eine externe DC Sicherung erforderlich

Technische Daten	
Umgebungsbedingungen:	
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +70 °C; Anlauf bei -40 °C typgeprüft
Lagertemperatur	-25 °C ... +85 °C
Relative Feuchte	5 % ... 96 % (keine Betauung zulässig)
Derating	-3 % / K (> +50 °C)
Verschmutzungsgrad	2 (gemäß EN 50178)
Klimaklasse	3K3 (gemäß EN 60721)
Sicherheit und Schutz:	
Prüfspannung Pri.-Sek./Pri.-PE/Sek.-PE	DC 4,2 kV / DC 2,2 kV / DC 0,7 kV
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20 gemäß EN 60529
Überspannungskategorie	II
Überspannungsschutz	durch Varistor im Primärstromkreis
Kurzschlussfest	ja
Leerlaufest	ja
Rückspeisungsfestigkeit	max. DC 35 V
Parallelschaltbar	ja
Reihenschaltbar	ja
MTBF	> 500000 h (gemäß IEC 61709)
Anschluss und Befestigung:	
Anschlussstechnik	Eingang/Ausgang: WAGO-Serie 231 Signalisierung: WAGO-Serie 733
Querschnitte	Eingang/Ausgang: 0,08 mm ² ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG Signalisierung: 0,08 mm ² ... 0,5 mm ² / 28 ... 20 AWG
Abisolierlängen	Eingang/Ausgang: 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in. Signalisierung: 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 in.
Befestigungsart	Tragschienenmontage (EN 60715) in 2 Lagen
Abmessungen und Gewicht:	
Abmessungen (mm) B x H x T	57 x 163 x 163 Tiefe ab Oberkante Tragschiene
Gewicht	1268 g
Normen und Bestimmungen:	
Normen/Bestimmungen	EN 60950, EN 61204-3, EN 61558-2-16, UL 60950, UL 508