



**M12 PROFIBUS / S-Bus Steckverbinder, winklig**



Beschreibung	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
M12 Stecker, B-kodiert, winklig, 5-polig, geschirmt, Schraubtechnik	756-9413/060-000	1



**Technische Daten**

<b>Allgemein:</b>	
Gehäusematerial	Zink Druckguss
Gehäuseoberfläche	Vernickelt
Kontaktmaterial	Messing (CuZn)
Kontaktkörpermaterial	PA
Kontaktoberfläche	Gold (Au)
Kontaktanschlussart	Schraube
Dichtring	Neoprene
O-Ring	Viton
Temperaturbereich	-40 °C ... +85 °C
Leitungseinführung	Ø 6-8 mm
Verriegelungsart	Schraubverriegelung M12
Steckzyklen mechanisch	100
Schutzklasse	IP67 in verriegeltem Zustand
<b>Elektrische Daten:</b>	
Polzahl	5
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 20)
Nenn-/Bemessungsstrom	4 A (40 °C)
Nenn-/Bemessungsspannung	125 V
Prüfspannung	1,5 kV AC
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
Übergangswiderstand	≤3 mΩ
Verschmutzungsgrad	3
<b>Hinweis:</b>	
Bei der Konfektionierung von S-Bus-Leitungen sind die vier Erdungsadern gemeinsam in einer 0,75 mm <sup>2</sup> -Aderendhülse zu vercrimpen und auf Pin 5 anzuschließen.	
S-Bus = Systembus	