



Données techniques	
Entrées digitales	
Nombre d'entrées	8
Type de connexion (2)	Connecteur avec raccord M8, 3 pôles
Type de connexion	2 jusqu'à 3 conducteurs
Filtre d'entrée	Possibilité de paramétrage
Caractéristique de l'entrée	Type 1, selon CEI 61131-2
Tension du signal (0)	DC -30 V ... +5 V
Tension du signal (1)	DC +15 V ... +30 V
Circuit d'entrée	à commutation positive (PNP)
Tension d'entrée	DC 24 V (DC -30 V < U _{IN} < DC +30 V)
Courant d'entrée typ.	2,8 mA
Longueur du conducteur sans blindage	≤ 30 m
Connexion incorrecte des entrées	Sans influence
Bus du système	
Nombre de modules d'E/S	64
Type de connexion (3)	Connecteur avec raccord M12, codage B, 5 pôles, blindé
Séparation galvanique	
Canal-canal	non
U _{IS} , U _A , bus du système, bus de terrain	DC 500 V chacun
Services	
Type	Standard USB 1.1
Type de connexion (5)	Connecteur avec raccord M8, 4 pôles
Normes et approbations	
DeviceNet	CEI 62026-3, EN50325-2
UL 508	
Marquage de conformité	CE
Fonctions paramétrables	
Coupleur de bus de terrain	voir manuel
Entrées digitales	
Filtre d'entrée (par canal)	0,1/ 0,5/ 3 /15 /20 ms/ filtre désactivé
Inversion (par canal)	Marche/Arrêt
Simulation en ligne (par canal)	Bloquer/Autoriser; Valeur de simulation 0/1
Simulation en ligne (par module)	Diagnostic
Diagnostic d'E/S	
Diagnostic d'E/S (par module)	Court-circuit/rupture de fil de l'alimentation du capteur; Sous-tension (U _{IS} + U _A)

Données techniques	
Image de process	
Table image d'entrées	2048 bytes
Table image de sorties	2048 bytes
Affichages	
MS : Etat du module DeviceNet	LED (verte/rouge)
IO : Etat d'E/S	LED (verte/rouge)
NS : Etat du réseau DeviceNet	LED (verte/rouge)
MBO : MAC-ID/Vitesse de transmission écrasée	LED (orange)
CS : Etat du coupleur de bus de terrain	LED (verte/rouge)
SBM : Etat du maître du bus du système	LED (verte/rouge)
F : Etat d'erreur	LED (rouge)
O ... 7 : Etat des signaux d'entrées	LED (jaune)
U _{IS} + U _A : Etat d'alimentation	LED (verte)
Affichages	sans mémorisation
Données techniques générales	
Dimensions (mm) La x H x Prof.	75 x 35,7 x 117
Poids	388 g