


Prinzipschaltbild eines Eingangs



Technische Daten

Digitale Eingänge	
Anzahl der Eingänge	8
Anschlussart (2)	M8-Steckverbinder, 3-polig
Anschlusstechnik	2 oder 3 Leiter
EingangsfILTER	parametrierbar
Eingangskennlinie	Typ 1, nach IEC 61131-2
Signalspannung [0]	DC -3 V ... +5 V
Signalspannung [1]	DC + 15 V ... +30 V
Eingangsbeschaltung	positivschaltend
Eingangsspannung	DC 24 V (DC -30 V < U _{IN} < DC +30 V)
Eingangsstrom typ.	2,8 mA
Leitungslänge ungeschirmt	≤ 30 m
Falscher Anschluss der Eingänge	Keine Auswirkung
Systembus	
Anzahl erweiterbarer Module	64
Anschlussart (3)	M12-Steckverbinder, B-kodiert, 5-polig, geschirmt
Potentialtrennung	
Kanal - Kanal	Nein
U _{IS} , U _A , Systembus, Feldbus	jeweils DC 500 V
Service	
Typ	USB-Standard 1.1
Anschlussart (5)	M8-Steckverbinder, 4-polig
Normen und Zulassungen	
UL 508	
Konformitätskennzeichnung	CE
Parametrierbare Funktionen	
Feldbuskoppler	siehe Handbuch
Digitaleingänge	
EingangsfILTER (kanalweise)	0,1/ 0,5/ 3 /15 /20 ms/ Filter Aus
Invertierung (kanalweise)	Ein/Aus
Online-Simulation (kanalweise)	Sperrern/Freigeben; Simulationswert: 0/1
Online-Simulation (modulweise)	Diagnose
Diagnose-I/O	
Diagnose-I/O (modulweise)	Kurzschluss der Geberversorgung Unterspannung (U _{IS} + U _A)

Technische Daten

Prozessabbild	
Eingangsprozessabbild	2048 Byte
Ausgangsprozessabbild	2048 Byte
Eingangsvariablen	512 Byte
Ausgangsvariablen	512 Byte
Programmspeicher	1024 kbyte
Datenspeicher	256 kbyte
Remanentspeicher	32 kbyte (20 kbyte Retain; 12 kbyte Merker)
Anzeigen	
MS : ETHERNET-Modulstatus	LED (grün / rot)
NS : ETHERNET-Netzwerkstatus	LED (grün / rot)
ACT/LNK 1 : ETHERNET	
Datenaustausch/Netzwerkverbindung	LED (grün)
ACT/LNK 2 : ETHERNET	
Datenaustausch/Netzwerkverbindung	LED (grün)
CS : Status Feldbuskoppler	LED (grün / rot)
PS : Programmstatus	LED (grün / rot)
SBM : Status Systembus-Master	LED (grün / rot)
F : Fehlerstatus	LED (rot)
0 ... 7 : Signalstatus Eingänge	LED (gelb)
U _{IS} + U _A : Status Versorgung	LED (grün)
Anzeigen	nichtspeichernd

Allgemeine technische Daten

Abmessungen (mm) B x H x T	75 x 35,7 x 117
Gewicht	330 g