




Industrial-Switches – Zubehör SFP-Module



Eigenschaften:

- Duplex LC (optischer Steckverbinder)
- Industriestandard SFP (Small Form-factor Pluggable)
- Kompatibel zu Fast-ETHERNET-Standard und Gigabit-ETHERNET-Standard IEEE802.3z
- Differentielle LVPECL-Eingänge und -Ausgänge
- Versorgungsspannung 3,3 V
- TTL-Signal-Detect-Indikator
- Im Betrieb steckbar



Artikelbezeichnung
Ausführung
Bestellnr.
Bestelltext

SFP-Module; 100BASE
FX Multi-Mode 1310 nm LC; 2 km
852-201/107-002
SFP Module 2: 1310nm; 100BASE-FX Multi-mode LC; 2 km

SFP Module 1000BASE; erw. Temperatur; DDM
SX Multi-Mode 850 nm LC; 0,55 km
852-1200
SFP Module 1000BASE; SX Multi-Mode 850 nm LC; 0,55 km; EXT; DDM

Technische Daten
Wellenlänge
Faser Multi-Mode
Maximale Längen
Lasertyp
Sonstiges
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Abmessungen B x H x T
Datenblatt bzw. weitere Informationen siehe:

1310 nm
62,5/125 µm; 50/125 µm
2 km
Lasertyp Laser Klasse 1 gemäß EN 60825-1
-40 ... +70 °C
13,4 x 13,3 x 56,6 mm
wago.com/852-201/107-002

850 nm
62,5/125 µm; 50/125 µm
300 m; 550 m
Lasertyp Laser Klasse 1 gemäß EN 60825-1
Unterstützt „Digital Diagnostics Monitoring“
-40 ... +85 °C
13,4 x 13,3 x 56,6 mm
wago.com/852-1200

Artikelbezeichnung
Ausführung
Bestellnr.
Bestelltext

SFP-Module; 100BASE
FX Single-Mode 1310 nm LC; 30 km
852-201/107-030
SFP Module 30: 1310nm; 100BASE-FX Single-mode LC; 30 km

SFP Module 1000BASE; erw. Temperatur; DDM
LX Single-Mode 1310 nm LC; 10 km
ZX Single-Mode 1550 nm LC; 80 km
852-1210
852-1280

Technische Daten
Wellenlänge
Faser Single-Mode
Maximale Längen
Lasertyp
Sonstiges
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Abmessungen B x H x T
Datenblatt bzw. weitere Informationen siehe:

1310 nm
9/125 µm
30 km
Lasertyp Laser Klasse 1 gemäß EN 60825-1
0 °C ... +60 °C
13,4 x 13,3 x 56,6 mm
wago.com/852-201/107-030

1310 nm
1550 nm
9/125 µm
10 km
80 km
Lasertyp Laser Klasse 1 gemäß EN 60825-1
Unterstützt „Digital Diagnostics Monitoring“
-40 ... +85 °C
13,4 x 13,3 x 56,6 mm
wago.com/852-1210
wago.com/852-1280