





Industrial-Switches – Zubehör SFP-Module



Eigenschaften:

- Duplex LC (optischer Steckverbinder)
- Industriestandard SFP (Small Form-factor Pluggable)
- Kompatibel zu Fast-ETHERNET-Standard und Gigabit-ETHERNET-Standard IEEE802.3z
- Differentielle LVPECL-Eingänge und -Ausgänge
- Versorgungsspannung 3,3 V
- TTL-Signal-Detect-Indikator
- Im Betrieb steckbar



Artikelbezeichnung	SFP-Module; 100BASE	SFP Module 1000BASE; erw. Temperatur; DDM
Ausführung	FX Multi-Mode 1310 nm LC; 2 km	SX Multi-Mode 850 nm LC; 0,55 km
Bestellnr.	852-201/107-002	852-1200
Bestelltext	SFP Module 2: 1310nm; 100BASE-FX Multi-mode LC; 2 km	SFP Module 1000BASE; SX Multi-Mode 850 nm LC; 0,55 km; EXT; DDM
Technische Daten		
Wellenlänge	1310 nm	850 nm
Faser Multi-Mode	62,5/125 µm; 50/125 µm	62,5/125 µm; 50/125 µm
Maximale Längen	2 km	300 m; 550 m
Lasertyp	Laser Klasse 1 gemäß EN 60825-1	Laser Klasse 1 gemäß EN 60825-1
Sonstiges		Unterstützt „Digital Diagnostics Monitoring“
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +70 °C	-40 ... +85 °C
Abmessungen B x H x T	13,4 x 13,3 x 56,6 mm	13,4 x 13,3 x 56,6 mm
Datenblatt bzw. weitere Informationen siehe:	wago.com/852-201/107-002	wago.com/852-1200

Artikelbezeichnung	SFP-Module; 100BASE	SFP Module 1000BASE; erw. Temperatur; DDM
Ausführung	FX Single-Mode 1310 nm LC; 30 km	LX Single-Mode 1310 nm LC; 10 km ZX Single-Mode 1550 nm LC; 80 km
Bestellnr.	852-201/107-030	852-1210 852-1280
Bestelltext	SFP Module 30: 1310nm; 100BASE-FX Single-mode LC; 30 km	SFP Module 1000BASE; LX Single-Mode 1310 nm LC; 10 km; EXT; DDM SFP Module 1000BASE; ZX Single-Mode 1550 nm LC; 80 km; EXT; DDM
Technische Daten		
Wellenlänge	1310 nm	1310 nm 1550 nm
Faser Single-Mode	9/125 µm	9/125 µm
Maximale Längen	30 km	10 km 80 km
Lasertyp	Laser Klasse 1 gemäß EN 60825-1	Laser Klasse 1 gemäß EN 60825-1
Sonstiges		Unterstützt „Digital Diagnostics Monitoring“
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... +60 °C	-40 ... +85 °C
Abmessungen B x H x T	13,4 x 13,3 x 56,6 mm	13,4 x 13,3 x 56,6 mm
Datenblatt bzw. weitere Informationen siehe:	wago.com/852-201/107-030	wago.com/852-1210 wago.com/852-1280